

Garant

Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3560 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 110304
Recubrimiento	con revestimiento
Radio angular	0,4 mm
Contenido	261224 HB7140-2
Número de cambios/cortes	2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Material de corte	HM
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1,75 mm

Tolerancia	M
Cantidad	30
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3560 110304