

**Plaquita de corte DNMG desbaste 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 150612****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2435 150612
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3,75 mm
Contenido	250864 HB7010-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 415 mm/min
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,8 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Aplicación principal	P
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2435 150612
