

**Plaquita de corte DNMG desbaste 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 150608****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2436 150608
GTIN	4067263093008
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Número de cambios/cortes	4
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Contenido	250862 HB7020-2
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,75 mm
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150608
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2436 150608
