

**Plaquita de corte DNMG desbaste 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 150612****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2436 150612
GTIN	4067263093022
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Código ISO plaquita de corte	DNMG 150612
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,75 mm
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 mm/min
Radio angular	1,2 mm
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Contenido	250864 HB7020-2
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,8 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2436 150612
