

**Garant**

**Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160404**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3560 160404 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Recubrimiento                                 | con revestimiento |
| Profundidad de corte $p_{\min.}$              | 0,25 mm           |
| Avance f                                      | 0,1 - 0,4 mm/rev, |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,5 - 2,5 mm      |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado           |
| Contenido                                     | 261232 HB7140-2   |
| Profundidad de corte $p_{\max.}$              | 2,5 mm            |
| Radio angular                                 | 0,4 mm            |
| Material de corte                             | HM                |
| Número de cambios/cortes                      | 2                 |
| Aplicación principal                          | M                 |
| Código ISO plaquita de corte                  | VBMT 160404       |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 60 - 200 mm/min   |

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Tolerancia         | M                               |
| Cantidad           | 30                              |
| Clase              | HB7140-2                        |
| Condición de corte | fuertemente interrumpido        |
| Rompevirutas       | VM                              |
| Tipo de producto   | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3560 160404