

Garant

Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3560 160408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $p_{m\acute{a}x.}$	2,5 mm
Contenido	261234 HB7140-2
Profundidad de corte $p_{m\acute{i}n.}$	0,55 mm
Radio angular	0,8 mm
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Aplicación principal	M

Asignación fino/desbaste	Acabado
Cantidad	30
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3560 160408