

**Plaquita de corte KNUX mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160410L****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2439 160410L
GTIN	4067263094623
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 370 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,65 mm
Contenido	251038 HB7020-2
Aplicación principal	P
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2439 160410L

