



Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 09T302



Datos de pedido

Número de pedido	GG3500 09T302
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia	M
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3,25 mm
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Radio angular	0,2 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T302
Contenido	260056 HB7120-1
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	30

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3500 09T302