

Garant**Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 09T304****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3500 09T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Tolerancia	M
Profundidad de corte _{p máx.}	3,25 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Aplicación principal	M
Contenido	260058 HB7120-1
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T304
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Cantidad	30

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3500 09T304