

Garant

Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG3500 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Material de corte	HM
Contenido	260060 HB7120-1
Tolerancia	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3,25 mm
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 290 mm/min
Cantidad	30

Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3500 09T308