

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 060204



Datos de pedido

Número de pedido	GG2807 060204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Contenido	260142 HB7010-2
Aplicación principal	P
Cantidad	30

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2807 060204