



Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HBT020, Tamaño: 11T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3937 11T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	260378 HBT020
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 330 mm/min
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Profundidad de corte a_p	0,4 - 1,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Cantidad	50

Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3937 11T304