



Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2807 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Aplicación principal	P
Contenido	260152 HB7010-2
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Material de corte	HM
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Radio angular	0,8 mm
Cantidad	30

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2807 09T308