

**Plaquita de corte SNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 120404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2449 120404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	SNMG 120404
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	8
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 440 mm/min
Contenido	251222 HB7010-2
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2449 120404
