

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7010-2, Tamaño: 120408



Datos de pedido

Número de pedido	GG2807 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	P
Asignación fino/desbaste	Acabado
Contenido	260160 HB7010-2
Radio angular	0,8 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120408
Material de corte	HM
Cantidad	30

Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2807 120408