



Plaquita de corte CNMG acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2904 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	con revestimiento
Cantidad	50
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	3:25 mm
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2,5 mm
Contenido	250052 HB7130-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Aplicación principal	M
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	4
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min

Avance f	0,15 - 0,5 mm/rev,
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2904 09T308