



Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 070204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3939 070204
GTIN	4067263095507
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Recubrimiento	TiCN
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Contenido	260500 HBT020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070204
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Aplicación principal	P

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Cantidad	50
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3939 070204