

Garant**Plaquita de corte CCMT acabado 30 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T308****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3502 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 09T308
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	3,25 mm
Contenido	260060 HB7140-2
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Recubrimiento	con revestimiento
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	M

Cantidad	30
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3502 09T308