



Plaquita de corte TCMT mecanizado medio 30 unidades, HBT020, Tamaño: 16T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3946 16T304
GTIN	4067263095811
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	TCMT 16T304
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Recubrimiento	TiCN
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Número de cambios/cortes	3
Contenido	261018 HBT020
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Radio angular	0,4 mm
Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $p_{\max.}$	4 mm

Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3946 16T304