

**Garant**

**Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HB7120-1, Tamaño: 09T302**



**Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG3503 09T302 |
| GTIN              | 4067263092278 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Código ISO plaquita de corte                  | CCMT 09T302       |
| Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$        | 0,15 mm           |
| Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$        | 3,25 mm           |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 90 - 290 mm/min   |
| Avance $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/rev, |
| Material de corte                             | HM                |
| Aplicación principal                          | M                 |
| Tolerancia                                    | M                 |
| Radio angular                                 | 0,2 mm            |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,2 - 2,5 mm      |
| Cantidad                                      | 50                |
| Contenido                                     | 260056 HB7120-1   |
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado           |

|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Número de cambios/cortes | 2                               |
| Clase                    | HB7120-1                        |
| Condición de corte       | continuo                        |
| Rompevirutas             | VS                              |
| Tipo de producto         | Plaquita de corte para torneado |

**Productos adecuados**

No Shop URL available for: GG3503 09T302