

**Plaquita de corte TNMG acabado 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 160404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2459 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Contenido	251432 HB7035-2
Número de cambios/cortes	6
Velocidad de corte v_c aplicación principal	150 - 350 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2459 160404
