



Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3951 160404
GTIN	4067263095941
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,5 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Material de corte	HM
Contenido	261257 HBT020
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Radio angular	0,4 mm
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160404
Recubrimiento	TiCN
Asignación fino/desbaste	Acabado

Hoja de datos

Cantidad	50
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3951 160404