



Plaquita de corte VBMT mecanizado medio 50 unidades, HBT020, Tamaño: 160408



Datos de pedido

Número de pedido	GG3951 160408
GTIN	4067263095965
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	2
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	VBMT 160408
Cantidad	50
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,5 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 280 mm/min
Avance f	0,12 - 0,3 mm/rev,
Contenido	261259 HBT020
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm

Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte _{p min.}	0,55 mm
Clase	HBT020
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	PM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3951 160408