

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 120404



Datos de pedido

Número de pedido	GG2811 120404
GTIN	4067263095248
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4,25 mm
Código ISO plaquita de corte	CCMT 120404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	P
Contenido	260158HB7020-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm

Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2811 120404