

**Plaquita de corte TNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 160404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2463 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Número de cambios/cortes	6
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	0,25 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 440 mm/min
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	4 mm
Contenido	251542 HB7010-2
Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2463 160404
