

Garant

Plaquita de corte VCMT acabado 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 110304



Datos de pedido

Número de pedido	GG3569 110304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Número de cambios/cortes	2
Código ISO plaquita de corte	VCMT 110304
Tolerancia	M
Contenido	261366 HB7140-2
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	1,75 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 230 mm/min
Recubrimiento	con revestimiento
Cantidad	50

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte _{p min.}	0,25 mm
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3569 110304