

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 160612



Datos de pedido

Número de pedido	GG2910 160612
GTIN	4067263093923
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	250170 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160612
Recubrimiento	con revestimiento
Cantidad	50
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Aplicación principal	M
Tolerancia	M
Velocidad de corte v_c aplicación principal	70 - 240 mm/min
Profundidad de corte $a_{p\min.}$	0,8 mm
Radio angular	1,2 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm

Hoja de datos

Profundidad de corte _{p.máx.}	5,5 mm
Número de cambios/cortes	4
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2910 160612