

Garant

Plaquita de corte CNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7140-2, Tamaño: 09T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2911 09T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	3,25 mm
Cantidad	50
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Recubrimiento	con revestimiento
Contenido	250152 HB7140-2
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T308
Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4

Hoja de datos

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 mm/min
Aplicación principal	M
Clase	HB7140-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2911 09T308