

Garant

Plaquita de corte CCMT acabado 50 unidades, HB7130-2, Tamaño: 060204



Datos de pedido

Número de pedido	GG3504 060204
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 270 mm/min
Contenido	260052 HB7130-2
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Cantidad	50
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2,5 mm
Profundidad de corte $p_{\min.}$	0,25 mm
Tolerancia	M
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\max.}$	2 mm

Número de cambios/cortes	2
Clase	HB7130-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	VS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3504 060204