

**Plaquita de corte VNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2476 160408
GTIN	4067263843771
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2,5 mm
Radio angular	0,8 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,55 mm
Contenido	251804 HB7020-2
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160408
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 370 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2476 160408
