

**Garant****Soporte para tronzar eco, izquierda, Anchura del mango / anchura de tronzado w: 20/3Lmm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 273836 20/3L  |
| GTIN              | 4045197612182 |
| Clase de artículo | 21W           |

**Descripción****Ejecución:**

Fabricados de acero de herramientas altamente resistentes ( $>1300 \text{ N/mm}^2$ ). En combinación con la sujeción convexa de la plaquita se consigue la máxima resistencia frente a las fuerzas de corte axiales y radiales, aumentando considerablemente la calidad de la superficie y la productividad.  $12,5 \times w$  (**profundidad de tronzado hasta 37,5 mm**)

**Nota:**

Máximo  $\varnothing = \varnothing$  de la pieza de trabajo limitado debido al modelo.

A partir de 19,5 mm de profundidad de tronzado (hasta anchura de tronzado 3 mm) y a partir de 24,5 mm de profundidad de tronzado (con anchura de tronzado 4 mm), el segundo filo entra en contacto con la pieza de trabajo. Con ello se pueden formar estrías.

Si es necesario, utilizar plaquitas de tronzar de un filo n.º 273656 - 273670.

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con los asientos GARANT Master eco n.º 319006 – 319136.

**Descripción técnica**

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Profundidad de escotadura $t_{\text{máx.}}$ | 37,5 mm               |
| Tornillo                                    | 279815 6 (TX25; 6 Nm) |
| Ancho de tronzado w                         | 3 mm                  |
| Longitud de la cabeza $L_1$                 | 54 mm                 |
| Anchura de función $L_4$                    | 21,5 mm               |

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Longitud total L              | 113 mm                         |
| Serie                         | Eco                            |
| Ø máximo                      | 75 mm                          |
| Anchura del mango b           | 20 mm                          |
| Tipo de boca                  | izquierda                      |
| Refrigeración interior        | sí                             |
| Posibilidad de tronzado axial | no                             |
| Tipo de producto              | Soporte de torneado de apriete |

## Accesorios

|  |             |
|--|-------------|
| Tornillo ajuste Tipo 6   | 279815 6    |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659906 1600 |
| Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm            | 659874 50   |
| Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX25                              | 674248 TX25 |
| Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm | 659957 1600 |