



Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 070202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2817 070202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ min.}}$	0,15 mm
Contenido	260351 HB7020-2
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Radio angular	0,2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Profundidad de corte a_p	0,2 - 1,5 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Cantidad	50

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2817 070202