

Garant

Plaquita de corte DCMT acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 11T304



Datos de pedido

Número de pedido	GG2817 11T304
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte _{p mín.}	0,25 mm
Profundidad de corte _{p máx.}	2,75 mm
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Contenido	260359 HB7020-2
Avance f	0,07 - 0,25 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v _c aplicación principal	140 - 400 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a _p	0,2 - 1,5 mm
Cantidad	50

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2817 11T304