

**Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 120412****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2417 120412
GTIN	4067263092605
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Material de corte	HM
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	4
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Radio angular	1,2 mm
Contenido	250324 HB7020-2
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 mm/min
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	4,25 mm
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,8 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2417 120412
