

**Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 160608****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2417 160608
GTIN	4067263092643
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Contenido	250334 HB7020-2
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 360 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,55 mm
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Material de corte	HM
Número de cambios/cortes	4
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	5,5 mm
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2417 160608
