

Garant

Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7120-1, Tamaño: 060202



Datos de pedido

Número de pedido	GG3506 060202
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,15 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2 mm
Número de cambios/cortes	2
Aplicación principal	M
Asignación fino/desbaste	Acabado
Radio angular	0,2 mm
Contenido	260140 HB7120-1
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 260 mm/min
Profundidad de corte a_p	0,2 - 4 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Material de corte	HM
Tolerancia	M
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060202

Hoja de datos

Cantidad	30
Clase	HB7120-1
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	VM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3506 060202