

Garant**Plaquita de corte CNMG desbaste 50 unidades, HB7035-2, Tamaño: 120408****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2418 120408
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Radio angular	0,8 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{máx.}}$	4,25 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	1,5 - 6 mm
Material de corte	HM
Velocidad de corte v_c aplicación principal	100 - 290 mm/min
Número de cambios/cortes	4
Profundidad de corte $a_{p\text{mín.}}$	0,55 mm
Contenido	250322 HB7035-2
Aplicación principal	P
Avance f	0,25 - 0,6 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Cantidad	50
Clase	HB7035-2
Condición de corte	fuertemente interrumpido
Rompevirutas	SG
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2418 120408
