

Garant

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 30 unidades, HB7020-2, Tamaño: 070202



Datos de pedido

Número de pedido	GG2820 070202
GTIN	4067263095392
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Aplicación principal	P
Radio angular	0,2 mm
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	1,75 mm
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Velocidad de corte v_c aplicación principal	110 - 350 mm/min
Número de cambios/cortes	2
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Contenido	260449 HB7020-2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,15 mm
Cantidad	30

Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2820 070202