

**Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 060408****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | GG2488 060408 |
| GTIN              | 4067263093565 |
| Clase de artículo | GGN           |

**Descripción técnica**

|                                               |                                 |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|
| Asignación fino/desbaste                      | Acabado                         |
| Profundidad de corte $a_p$                    | 0,3 - 4 mm                      |
| Contenido                                     | 252064 HB7020-2                 |
| Radio angular                                 | 0,4 mm                          |
| Avance f                                      | 0,2 - 0,5 mm/rev,               |
| Código ISO plaquita de corte                  | WNMG 060408                     |
| Profundidad de corte $p_{p\text{ máx.}}$      | 2,75 mm                         |
| Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal | 130 - 370 mm/min                |
| Número de cambios/cortes                      | 6                               |
| Profundidad de corte $p_{p\text{ mín.}}$      | 0,25 mm                         |
| Material de corte                             | HM                              |
| Aplicación principal                          | P                               |
| Cantidad                                      | 50                              |
| Clase                                         | HB7020-2                        |
| Condición de corte                            | ligeramente interrumpido        |
| Rompevirutas                                  | SM                              |
| Tipo de producto                              | Plaquita de corte para torneado |

---

## Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2488 060408

---