

**Plaquita de corte WNMG mecanizado medio 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 080412****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2488 080412
GTIN	4067263093626
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	130 - 370 mm/min
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Contenido	252072 HB7020-2
Profundidad de corte $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm
Profundidad de corte a_p	0,3 - 4 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	HM
Radio angular	0,8 mm
Aplicación principal	P
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2 mm
Código ISO plaquita de corte	WNMG 080412
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2488 080412
