



Plaquita de corte VNMG acabado 50 unidades, HBT130, Tamaño: 160404



Datos de pedido

Número de pedido	GG3979 160404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Recubrimiento	TiCN
Cantidad	50
Contenido	251772 HBT130
Código ISO plaquita de corte	VNMG 160404
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2.5 mm
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4

Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3979 160404