



### Fresa con mango pequeña GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: M0311



#### Datos de pedido

Número de pedido	546906 M0311
GTIN	4069515035972
Clase de artículo	51D

#### Descripción

##### Ejecución:

Fresas con mango pequeño MD con Ø de mango de 3 mm.

##### Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

#### Descripción técnica

Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	11 mm
Ø del cabezal	3 mm
Longitud total	40 mm
Descripción de la forma	Cono de punta
Serie	Master Uni
Material de corte	HM
Mango largo	no
Tipo de producto	Fresa con mango

#### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
--	-----	----------------	------------

## Hoja de datos

Alu Mg	adecuado con restricciones
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado
GG(G)	adecuado
Uni	adecuado