



Fresa con mango pequeña GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: N0307



Datos de pedido

Número de pedido	546906 N0307
GTIN	4069515036009
Clase de artículo	51D

Descripción

Ejecución:
Fresas con mango pequeño MD con Ø de mango de 3 mm.

Aplicación:
Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales.
Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Descripción de la forma	Ángulo
Longitud total	37 mm
Longitud de cabeza	7 mm
Serie	Master Uni
Ø del cabezal	3 mm
Ø de mango	3 mm
Material de corte	HM
Mango largo	no
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Alu Mg	adecuado con restricciones
Acero < 900 N/mm ²	adecuado
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado
GG(G)	adecuado
Uni	adecuado