

**Plaquita de corte WNMG acabado 50 unidades, HBT130, Tamaño: 060404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3983 060404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Contenido	251938 HBT130
Profundidad de corte $p_{\text{mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte $p_{\text{máx.}}$	2 mm
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	M
Código ISO plaquita de corte	WNMG 060404
Avance f	0,15 - 0,45 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 mm/min
Recubrimiento	TiCN
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2 mm
Cantidad	50
Número de cambios/cortes	6
Material de corte	HM
Radio angular	0,4 mm

Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MF
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3983 060404