

Garant

Cabezal de corte GARANT Master Mute Para el alisado de diamantes, Ø de mango / tamaño de plaquita: 25



Datos de pedido

Número de pedido	265377 25
GTIN	4069515036221
Clase de artículo	29E

Descripción

Ejecución:

Herramienta de alisado de diamante para las clases de materiales P, M, K, N y S.

Función:

La presión de la punta de alisado de diamante genera un flujo de material de la capa superficial.

Aplicación:

Para el tratamiento de superficies hasta $R_A = 0,3 \mu\text{m}$ de materiales de hasta 65 HRC.

Datos de aplicación:

Velocidad de corte v_c = valor del mecanizado de acabado (valor de inicio). Reducir la velocidad de corte gradualmente si se producen vibraciones. Avance $f = 70\%$ del valor del proceso de acabado (valor inicial). Entrada $a_p = 0,1 \text{ mm}$ (valor inicial) hasta un máximo de 0,2 mm.

Suministro:

Incluye punta de alisado de diamante y tornillo de sujeción.

Notas:

Como preparación previa, se recomienda una calidad de superficie de al menos $R_a = 1,6 \mu\text{m}$.

Descripción técnica

Hoja de datos

Longitud total L	25 mm
Punta de enderezamiento de diamante	269016 1
Serie	Master Mute
Desplazamiento central L_3	16 mm
\varnothing perforación previa mínima D_{\min}	30 mm
Tornillo de apriete	269024 2
\varnothing de mango D_s	25 mm
Número de canales de refrigeración	3
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Cabezal de corte

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/265377-25>
