



### Macho de roscar a máquina para agujeros pasantes GARANT Vap Tap, Para rosca métrica: M3-12



#### Datos de pedido

Número de pedido	146437 M3-12
GTIN	4069515037549
Clase de artículo	13V

#### Descripción

##### Ejecución:

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas.  
Compuesto de machos para roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

##### Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada M3 - M12 n.º 132642

#### Descripción técnica

Serie	Master Tap
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371
anillo de color	verde

## Hoja de datos

Tipo de producto

Macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	18 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	18 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	6 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	15 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		