

Garant

Plaquita de corte DCMT mecanizado medio 50 unidades, HB7010-2, Tamaño: 11T308



Datos de pedido

Número de pedido	GG2822 11T308
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,55 mm
Radio angular	0,8 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 440 mm/min
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Avance f	0,08 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	P
Contenido	260464 HB7010-2
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2,75 mm

Cantidad	50
Clase	HB7010-2
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2822 11T308