

**Plaquita de corte DNMG acabado 50 unidades, HB7020-2, Tamaño: 110404****Datos de pedido**

Número de pedido	GG2423 110404
GTIN	4067263092278
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Avance f	0,1 - 0,4 mm/rev,
Asignación fino/desbaste	Acabado
Profundidad de corte $a_{p \text{ máx.}}$	2,75 mm
Material de corte	HM
Profundidad de corte $a_{p \text{ mín.}}$	0,25 mm
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	160 - 400 mm/min
Código ISO plaquita de corte	DNMG110404
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	4
Contenido	250652 HB7020-2
Cantidad	50
Clase	HB7020-2
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	SS
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2423 110404
