



Plaquita de corte CCMT mecanizado medio 50 unidades, HBT130, Tamaño: 060204



Datos de pedido

Número de pedido	GG2625 060204
GTIN	4067263096245
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Cantidad	50
Radio angular	0,4 mm
Número de cambios/cortes	2
Asignación fino/desbaste	Acabado
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 200 mm/min
Código ISO plaquita de corte	CCMT 060204
Profundidad de corte a_p	0,3 - 3 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Material de corte	MD
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Avance f	0,05 - 0,35 mm/rev,
Aplicación principal	M
Recubrimiento	TiCN

Contenido	260210 HBT130
Clase	HBT130
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	MM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG2625 060204