

Garant**Plaquita de corte CCGT mecanizado medio 30 unidades, HU7310, Tamaño: 060204****Datos de pedido**

Número de pedido	GG3804 060204
GTIN	4067263097358
Clase de artículo	GGN

Descripción técnica

Material de corte	HM
Contenido	260142 HU7310
Radio angular	0,4 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 mm/min
Recubrimiento	Sin revestimiento
Asignación fino/desbaste	Acabado
Aplicación principal	N
Profundidad de corte $a_{p\text{ máx.}}$	2 mm
Profundidad de corte $a_{p\text{ mín.}}$	0,25 mm
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Número de cambios/cortes	2
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	CCGT 060204
Cantidad	30

Tolerancia	G
Clase	HU7310
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	AM
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado

Productos adecuados

No Shop URL available for: GG3804 060204